

ROSTFREIE PEKALINO-PINSELBOX AUS ALUMINIUM

ART. 230-900

Anwendung:

Lackierpinsel, Plattpinsel, Anstreichbürsten oder HK-Roller nach Gebrauch einstellen und Gefäss **sofort schliessen**. Die Werkzeuge sind so stets gebrauchsbereit.

Vorher muss aber der unter dem gelochten Gitter liegende **Schaumstoff mit PEKA-Boxensaft/Pinselreiniger (230-60) oder mit Universalverdünner getränkt werden**, bzw. der Schaumstoff muss dauernd Verdünnerdämpfe abgeben können. **Ist der Schaumstoff trocken, werden die Pinsel hart!**

Sollten die Pinsel noch nach herkömmlicher Weise aufbewahrt werden, d.h. in Wasser oder Terpentinersatz, so ist der Schaumstoff zu entfernen.


(Pinsel nur bis zum Blechansatz ins Wasser stellen!)

Vorteile:


- bequem tragbar
- kippsicher
- hermetisch verschliessbar
- sehr leicht dank moderner Alu-Bauweise und absolut rostfrei



Gefäss immer sofort schliessen!



Alu-Abteileinsatz, womit die verschiedensten Pinsel, Anstreichbürsten oder Roller abgesondert eingestellt werden können **(Art.Nr. 230-930)**.



Gelochtes Alu-Gitter als Aufstellfläche der Pinsel, Anstreichbürsten etc. **(Art.Nr. 230-940)**.



Schaumstoff-Einlage unter dem Gitter **(Art.Nr. 230-920)**. **Vor Gebrauch mit PEKA-Boxensaft/Pinselreiniger (Art. 230-60) oder Universalverdünner tränken!**



Deckeldichtung aus Filz; Ersatz-Set **(Art.Nr. 230-950)**